

Garant**Verkt ygsh allare f r kopierfr sar med g nga sv ngningsd mpad, konisk form, HSK-A 63, G nga M x L1: M16X224****Best llningsdata**

Ordernummer	307038 M16X224
GTIN	4045197942975
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Med RFID/balluff-sp nneh l. Koniskt utf rande. **Vibrationsd mpat utf rande, f ste med vibrationsd mpad k rna.**

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

F rl ngning nr 301342, reducering nr 301344, kylmedelsr r nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

Densimet-f sten resp. f rl ngningar av massiv h rdmetall f r kopierfr sar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301368.

utkragningl ngd A-m tt: 250 mm

H ldiameter D₁: 17 mm

  D₂: 29 mm

Utv ndig-  D: 40 mm

Effektiv l ngd L₁: 224 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivning

L ₂	5 mm
utkragningl�ngd A-m�tt	250 mm
g�ngaM	M16x224

Håldiameter D_1	17 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Utvändig- $\varnothing D$	40 mm
Effektiv längd L_1	224 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 3 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HSC
Svängning	dämpad
Produktslag	Hållare för fräs med gänga