

Garant**XOMT060310ZZSR, HB4020, Typ: ST900**

Beställningsdata

Ordernummer	212819 ST900
GTIN	4045197942555
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Teknisk beskrivning

Typ	ST900
Matning f_z per tand	0,8 mm
Hörnradie	1 mm
Vändskärstjocklek S	3.18 mm
ISO-kod vändskär	XOMT060310ZZSR
Sort	HB4020
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	2 mm
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	240 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		