

**Garant****XDMT090416ZDSR, HB4130, Typ: INOX**

## Beställningsdata

Ordernummer	212879 INOX
GTIN	4045197943149
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	1,1 mm
Typ	INOX
Hörnradie	1,6 mm
Vändskärstjocklek S	4.76 mm
ISO-kod vändskär	XDMT090416ZDSR
Sort	HB4130
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1,1 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,5 mm

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		