

**Garant****Weldonhållare med kylkanalborrhål, PSC-63 A=100, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308509 12
GTIN	4045197944009
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- PSC-innerkonturens funktionsytor är bearbetade.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309885, nyckel nr 309893.

**OBS!:**

Passande reducerhylsa från PSC 63 till PSC 40 eller PSC 50 nr 318892.

Passande reducerhylsa från SK 40 resp.HSK 63 till PSC 40 eller PSC 50 på förfrågan.

Passande reducerhylsa från SK 50 resp.HSK 100 till PSC 63 eller PSC 80 på förfrågan.

Passande förlängningar under nr 318894, nr 318895 och nr 318896.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	100 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	PSC-63 A=100
Hållare norm	ISO 26623-1

Invändig	ja
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare