

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, PSC-63 A = 120, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 308574 20 |
| GTIN | 4045197944085 |
| Artikelklass | 31C |

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringskruvsats nr 309906 storlek 180.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------|-----------------|
| utkragningsslängd A-mått | 120 mm |
| Ø D ₂ | 33 mm |
| Kylkanalborrhål | förslutningsbar |
| Spännhylsa D ₁ | 20 mm |
| Utvändig-Ø D | 42 mm |
| fäste | PSC-63 A = 120 |
| Hållare norm | ISO 26623-1 |
| Invändig | ja |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Krympchuck |