

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, PSC-63 A = 120, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308574 8
GTIN	4045197944047
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

Specialtillbehör:

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringsskruvsats nr 309906 storlek 180.

Teknisk beskrivning

utkragningsslängd A-mått	120 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Ø D ₂	21 mm
fäste	PSC-63 A = 120
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck