

**Garant****Krympchuck Med kylkanalhål, PSC-63 A = 120, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308574 6
GTIN	4045197944030
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

Med kylkanalhål och förslutningsbara gängor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.

**Specialtillbehör:**

Krympchuckförlängare nr 302410 – 302417. Krympverktyg nr 354210 – 354450.

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893 och balanseringskruvsats nr 309906 storlek 180.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Utvändig-Ø D	27 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
fäste	PSC-63 A = 120
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck