

**Garant****HiRunER precisions-ER-hylschuckar, PSC-63 A=100, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	308542 16
GTIN	4045197944092
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

Ytter- och innerkonorna är slipade, alla skaft är bearbetade för smidigare bearbetning. Inklusive RFID/Ballufchip-hål, högkapacitetspännmutter (upp till 25000 varv/minut).

**Fördel:**

- **Utmärkt rundgångsnoggrannhet i systemet (chuck + spännhylsor + hylsmuttrar), 3µm rundgång med en 2µm-spännhylsa, 6µm Rundlauf med en 5µm-spännhylsa.**
- **Extrema hållkrafter (upp till faktor 2 jämfört med standard ER-chuckar).**
- **Vibrationsminskande effekt, tack vare tvådelad hylsmutter.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

**leveransinnehåll:**

Inklusive **precisionsspännmutter.**

**Specialtillbehör:**

Kylvätskerör nr 309885, hylsnyckel nr 309893, ER-spänntänger nr 308901 – 309432, haknyckel nr 628400, resp. momentnyckel nr 309749 resp. 628520.

**OBS!:**

- **Spänner enbart nominell diameter till axeldiameter tolerans h10.**
- **Använd inte spännmutter i kombination med tätningsbricka.**
- **Använd alltid precisionsspännhylschuck i kombination med precisionsspännmutter nr 309617.**
- **Används i kombination med Fahrion-spänntänger.**
- **Du måste ta bort den blå designringen på Fahrion HP-2 µm ER-spänntänger**

Bearbetningsstrategi: HSC

ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749: 16

spännvidd: 0,5 - 10 mm  
utkragningslängd A-mått: 100 mm  
Utvändig-Ø D: 34 mm  
Lös ER-hylsmutter nr 309617: 16

## Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	16
spännvidd	0,5 - 10 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
ER-chucknyckel nr 309748; nr 309749	16
Utvändig-Ø D	34 mm
Lös ER-hylsmutter nr 309617	16
fäste	PSC-63 A=100
Hållare norm	ISO 26623-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck