

Garant**Kombidorn Form ADB, SK 40 kort, Dorndiameter d1: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300835 13
GTIN	4045197944276
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT – Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Användningsdata:

- Med kil för fräsar med kilspår, t. ex. DIN 841.
- Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	23 mm
passande specialnyckel nr 309840	13
Dorndiameter d ₁	13 mm
utkragningslängd A-mått	55 mm
Lös medbringarring nr 309870	13
Utvändig-Ø D	27 mm

Frässpindellängd L ₃ med medbringarring	18 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	13
Spännhylsa D ₁	13 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs