

**ER-hylschuckar cylindriska, för ER-spännhylsstorlek: 20****Beställningsdata**

Ordernummer	300683 20
GTIN	4045197944245
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriska hållare med Weldonskaft inklusive ER-mutter.
Genomgående hål för invändig kylning finns.

Användningsdata:

För förlängning av räckvidden för Weldonhållare eller hylschuckar.

Specialtillbehör:

Chucknyckel = nr 309680 – 309740.

ER-spännhylsor nr 308878 – 309434, reserv-ER-mutter nr 309580; 309650.

OBS!:

Inte lämpligt för komprimering.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	25 mm
spännvidd	1 - 13 mm
För ER-spännhylsor	20
Utvändig-Ø D	34 mm
L ₂	19,5 mm
Skaftlängd L ₁	85,5 mm
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Bearbetningsstrategi	HSC
Invändig	ja
Produktslag	Spänntångchuck