

**Garant****VDI-hållare, ER-spänntång: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	319292 40
GTIN	4045197943613
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:****Snabbbytessystem borrarstång.**

Snabbväxlingsadapter nr 319285; 319286; 319289 skruvas in direkt i hållaren. Mycket stabil kombination med minimal utkragning.

**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrarstänger.

**Norm:**

DIN 69880 / VDI 3425 Blatt 2.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter med utvändig gänga.

**OBS!:**

Förinställning t.ex. via GARANT 354760 stl. VG1 eller 355010 VGBASIC med reducering nr 354773 (hylsa nr 313291 stl. 25 med ytterligare reducering nr 319426;319428 vardera i stl. 40/32).

Även direkt fastspänning av ER-spännhylsor är möjlig.

**Teknisk beskrivning**

l <sub>2</sub> med spännhylsa ER	69 mm
x med växlingsadapter	158 mm

x med spännhylsa ER	125 mm
Utvändig diameter $d_1$	40 mm
$l_2$ med växlingsadapter	101 mm
Utvändig diameter $d_3$	83 mm
Grundhållardiameter $d_2$	65 mm
gängaM	M50×1,5
Produktslag	Snabbytesadapter