

**Garant****Snabbväxlingsadapter ER40, d=64,5, spann-Ø: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319289 12
GTIN	4045197943682
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:****Snabbytessystem borrarstäng.**

Via hylsmutter med utvändig gänga skruvas snabbväxlingsadaptern ihop med den cylindriska hylsmuttern resp. VDI-hållaren för direktadaptation.

**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrarstänger.

**Passar till:**

Borrarstänger med 1, 2 eller 3 anläggningsytor.

**leveransinnehåll:**

Skruvpluggar för kylkanalborrhål, blindspårklack.

**OBS!:**

Förinställning t.ex. via GARANT 354760 stl. VG1 eller 355010 VGBASIC med reducering nr 354773 (hylsa nr 313291 stl. 25 med ytterligare reducering nr 319426;319428 vardera i stl. 40/32).

**Teknisk beskrivning**

Produktnamnsattribut	d=64,5
Produktslag	Snabbytesadapter

