

Garant
HM-vinkelfräs form C 60°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm

Beställningsdata

Ordernummer	208037 12
GTIN	4045197943750
Artikelklass	11X

Beskrivning
Utförande:

 Vinkeltolerans $\pm 8'$.

OBS!:

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

 Till fullt ingrepp f_z med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 6

Tandantal Z: 6

 Friställningsdiameter D_1 : 5 mm

totallängd L: 55 mm

 Skaftdiameter D_s : 10 mm

 Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,04 mm

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	12 mm
Tandantal Z	6
totallängd L	55 mm
Matning f_z i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Friställningsdiameter D_1	5 mm
Form	C

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	60 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar