

**Garant**
**HM-vinkelfräs form D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 12 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	208036 12
GTIN	4045197943767
Artikelklass	11X

**Beskrivning**
**Utförande:**

 Vinkeltolerans  $\pm 8'$ .

**OBS!:**

För fräsning av gejder vid verktygs- och maskintillverkning.

 Till fullt ingrepp  $f_z$  med 50 % matning.

Invändig: nej

Tandantal Z: 6

 Friställningsdiameter  $D_1$ : 5 mm

totallängd L: 55 mm

Tandantal Z: 6

 Skaftdiameter  $D_s$ : 10 mm

 Matning  $f_z$  i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,04 mm

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
totallängd L	55 mm
Skär-Ø $D_c$	12 mm
Tandantal Z	6
Skaftdiameter $D_s$	10 mm
Friställningsdiameter $D_1$	5 mm
Form	D

Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 1833
Tolerans nom.-Ø	js16
Matningsriktning	horisontell
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	nej
Skafttolerans	h6
Hörnfasvinkel	45 grad
Färgring	grön
Produktslag	Pinnfräsar