

Garant**Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304336 10
GTIN	4045197943330
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT: Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	10
Utvändig-Ø D	35 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 10 mm	309900 10
---	-----------