

**Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304398 18
GTIN	4045197944443
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Med ej förslutningsbara kylkanalshål.

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	100 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
Utvändig-Ø D	50 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	18 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16
---	-----------