

Garant**ER-hylschuck mini / smal Form ADB, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 11**

Beställningsdata

Ordernummer	300649 11
GTIN	4045197944481
Artikelklass	31A

Beskrivning

Utförande:

Hylsmutter balanserad **för HSC**. ER11-uppborrad genomgång. Skaften hårbearbetade (god balans!).

· **Som standard med Balluffchip-hål**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309740.

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 7 mm
Utvändig-Ø D	16 mm
utkragningslängd A-mått	70 mm
För ER-spännhylsor	11 mm
passande chucknyckel nr 309740	11
Effektiv längd L _N	44 mm
Spännhylsa D ₁	1-7 mm

fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 4 mm	308882 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308918 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2,5 mm	308881 2,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 4 mm	309399 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308881 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308881 1
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 3,5 mm	309399 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308918 2
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3 mm	308918 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308881 4
ER-spänntångsats 7 delar 1-7 mm	309155
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 6 mm	308882 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1,5 mm	308881 1,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5,5 mm	308881 5,5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 6 mm	309399 6
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 4,5 mm	309399 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308881 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 2 mm	308881 2
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 2,8 mm	309399 2,8

ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 5 mm	308882 5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6,5 mm	308881 6,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4 mm	308918 4
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 5 mm	308881 5
ER-spännhylsa för gängtappar nom. spänn-Ø d 2,5 mm	309399 2,5
ER-spännhylsamed tätning nom. spänn-Ø d 3 mm	308882 3
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 1 mm	308918 1
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 3,5 mm	308881 3,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 6 mm	308918 6
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 4,5 mm	308881 4,5
ER-spännhylsa nom. spänn-Ø d 7 mm	308918 7
ER-spänntångsats 13 delar 1-7 mm	309010