


Garant**ER-hylschuck Mini smal, HSK-A 63 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	305709 16
GTIN	4045197944511
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (god balans!)**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Uppborrad genomgång (= ER11).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

leveransinnehåll:

Inklusive balanserad High-Speed ER-minimutter (G2,5/25 000 v/min).

Specialtillbehör:

Kylmedelsrör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spännhylsor nr 308881 – 309430, ER-chucknyckel mini nr 309740.

Bearbetningsstrategi: HSC

Utvändig-Ø D: 22 mm

Lösa ER-minimuttrar nr 309650: 16

Teknisk beskrivning

Lösa ER-minimuttrar nr 309650	16
För ER-spännhylsor	16 mm
Utvändig-Ø D	22 mm
Effektiv längd L _N	33 mm
fäste	HSK-A 63 A = 70

Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck