

Garant**ER-hylschuck mini / smal Form ADB, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300649 16 |
| GTIN | 4045197944498 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:**

Hylsmutter balanserad **för HSC**. ER11-uppborrad genomgång. Skaften hårbearbetade (god balans!).

· **Som standard med Balluffchip-hål**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft enligt DIN 6499.

leveransinnehåll:

Inklusive High-Speed ER-minimutter (nr 309650).

Specialtillbehör:

ER-spännhylsor nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309740.

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820; 308830.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

Utvändig-Ø D: 22 mm

passande chucknyckel nr 309740: 16

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------|-------------|
| passande chucknyckel nr 309740 | 16 |
| spännvidd | 0,5 - 10 mm |
| För ER-spännhylsor | 16 mm |
| Utvändig-Ø D | 22 mm |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Effektiv längd L_N | 45 mm |
| fäste | SK 40 A = 70 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HSC |
| Produktslag | Spänntångchuck |