

Garant**Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 50 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302650 20
GTIN	4045197944726
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft är hårbearbetade (god balans). God balansering = $G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$. **Med förslutningsbara kylkanalhål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	20
Utvändig-Ø D	52 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
fäste	BT 50 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm	309900 20
---	-----------