

**Garant****ER-hylschuckar Form ADB, BT 50 kort, för ER-spännhylsstorlek: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	302818 40
GTIN	4045197944856
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut.**
- **Spännmuttern finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut).**
- **Optimala slitageegenskaper resp. momentöverföring genom den belagda precisionsspännmuttern.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive ER-hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

ER-spännänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**OBS!:**

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 3 - 26 mm

utkragningslängd A-mått: 80 mm

Utvändig-Ø D: 63 mm

Reserv ER-spännmutter: 40

ER-chucknyckel: 40

## Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	63 mm
ER-chucknyckel	40
För ER-spännhylsor	40
utkragningslängd A-mått	80 mm
spännvidd	3 - 26 mm
Reserv ER-spännmutter	40
fäste	BT 50 kort
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 40	309680 40
--------------------------------------	-----------