

Garant**Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 40 kort, Dorndiameter d1: 22mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303015 22
GTIN	4045197944900
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft hårbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.
Med 4 kylkanalhål.

- **Cylindrisk form.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**

Fördel:

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	35 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
passande specialnyckel nr 309840	22
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	22

Dorndiameter d_1	22 mm
Spännhylsa D_1	22 mm
fäste	BT 40 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn