

**Garant****Ändfräsdorn med kylkanalhål, form ADB, BT 50 A = 100, Dorndiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303035 40
GTIN	4045197944979
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade  
Alla skaft hårbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.  
Med **4** kylkanalhål.

- **Cylindrisk form.**
- **Med Balluffchip-hål.**
- **Förstorad anliggningsyta vid kragen.**
- **Vibrationsdämpat utförande, fäste med vibrationsdämpad kärna.**

**Fördel:**

Markant mindre tendens till vibrationer! Avsevärt högre matning!

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

**OBS!:**

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

Dorndiameter d <sub>1</sub>	40 mm
passande specialnyckel nr 309840	40
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40

utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	89 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	40 mm
fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn