

Garant**Hydro Dehn-spännchuck HT Kort, PSC 63, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308556 20
GTIN	4045197945105
Artikelklass	31C

Beskrivning**Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
- Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
- Mycket hög total styvhet tack vare optimerad konstruktion.

Användningsdata:

Maximal momentöverföring **550 Nm**, HT-utförande (High Torque).

- För borrar, brotschning och fräsning.
- För tung spånavskiljning vid fräsning.
- Idealiska dämpningsegenskaper, bidrar till optimal arbetsstyckyta, längre användningstid och skonsam drift för spindel.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302150; 302155; 302160 och 302165.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	20 mm
Utvändig-Ø D	49 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Effektiv längd L ₁	41 mm
passande reducerhylsa	302160; 302155

fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Hållare norm	ISO 26623-1
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hydro-expansionsspännchuck