



Allroundgradverktyg / skavstålssortiment (7 hållare med blad), i plastlåda 16 delar



Beställningsdata

Ordernummer	839980
GTIN	7290003237838
Artikelklass	83G

Beskrivning

Utförande:

2K-grepp med **teleskopskaft** och utbytbara insatser. Precisionsskavstål med lättmetallhandtag och snabbbyteschuck.

leveransinnehåll:

universalavgradare med 3 blad (S100, S20, S30): 1 st. nr 838420

miniskavstål med krökt specialskavstål: 1 st. nr 839675

kilspåsavgradare med 2,4 skärplatta (2,4–11 mm): 1 st. nr 839705

precisionsskavstål med vändbart specialblad av verktygsstål: 1 st. nr 836400

plåtavgradare med avgradningskniv (1–8 mm): 1 st. nr 839740

miniskavstål med rakt specialskavstål: 1 st. nr 839670

hålavgradare med gradningshuvud (upp till Ø 20 mm): 1 st. nr 839605

Teknisk beskrivning

Produktslag	Avgradare
-------------	-----------

Tillbehör

Precisionsskavstål med utbytbar klingaWS	836400
Miniskavstål med teleskopskaft och miniskavstål, raka	839670
Hålgradare med gradningshuvud HSS Ø 20 mm	839605
Universellt gradverktyg, 2K-handtag med teleskopskaft, 3 knivar (S100, S20, S30)	838420
Plåtavgradare med teleskop-skaft och V-klinga dim. 8	839740
Miniskavstål med teleskopskaft och specialskaft, krökta	839675
Gradverktyg för kilspår med teleskopskaft och vändskär dim. 11	839705