

**Garant****Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260724 25/12
GTIN	4045197945129
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	32 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Spännhöjd $L_2$	24 mm
Utkragningslängd $L_1$	75 mm
ISO-kod hållare	A25R SSKCR/L12
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
Skruvsats förvändskär	269028 25
totallängd $L$	200 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	75 grad
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500