

Garant**Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade., HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308267 10
GTIN	4045197945396
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Mycket varmhållfast stål.
- Storlek 3 – 5 för hårdmetall, från storlek 6 för HSS und HM.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Premiumutförande: Förnicklat utförande med 4 låsbara **kylkanalhål**. Integrerad längdjustering av verktygen (justeringssträcka 10 mm).

Användningsdata:

- För fastspänning av fräsar och borrar med cylinderskaft i tolerans h6.
- Lämplig till induktions-, kontakt- och varmluftskrympapparater.

leveransinnehåll:

På chuckar med längdjustering inkl. längdjusterskruv (från spänn diameter D₁ 6 mm).
4 st M3-munstycksruvar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, krympchuckförlängning nr 302410 – 302416, krympapparater nr 354210 – 354450, balanseringsskruvsats nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	10 mm
utkragningenslängd A-mått	90 mm

Utvändig-Ø D	32 mm
Kylkanalborrhål	förlutningsbar
Ø D ₂	24 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck