

**Garant****Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade., SK 40 kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302237 20
GTIN	4045197945488
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Premiumutförande, förnicklat utförande med 4 låsbara **kylkanalhål**. Integrerad längdjustering av verktygen (justeringssträcka 10 mm).

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i toleransklass h6.  
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**leveransinnehåll:**

4 st M3-munstycksruvar.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskravset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Kylkanalborrhål	förlutningsbar

utkragningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
fäste	SK 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck