

**Garant****Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade., SK 50kort, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302287 12
GTIN	4045197945525
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Premiumutförande, förnicklat utförande med 4 låsbara **kylkanalhål**. Integrerad längdjustering av verktygen (justeringssträcka 10 mm).

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i toleransklass h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**leveransinnehåll:**

4 st M3-munstycksruvar.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskrusset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm

Utvändig-Ø D	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
fäste	SK 50kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck