

**Garant****Krympchuck med 4 kylkanalborrhål, förnicklade., SK 50kort, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 302287 20     |
| GTIN         | 4045197945549 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Premiumutförande, förnicklat utförande med 4 låsbara **kylkanalhål**. Integrerad längdjustering av verktygen (justeringssträcka 10 mm).

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i toleransklass h6.

Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**leveransinnehåll:**

4 st M3-munstycksruvar.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450, balanseringskrusset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Spännhylsa D <sub>1</sub> | 20 mm |
| Ø D <sub>2</sub>          | 33 mm |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| utkragningslängd A-mått            | 80 mm                             |
| Utvändig-Ø D                       | 42 mm                             |
| Kylkanalborrhål                    | förslutningsbar                   |
| fäste                              | SK 50kort                         |
| Hållare norm                       | ISO 7388-1                        |
| Form                               | ADB                               |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Produktslag                        | Krympchuck                        |