

**Garant****Weldonhållare med kylkanalhål, förnicklad, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 304272 16     |
| GTIN         | 4045197945594 |
| Artikelklass | 31A           |

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

**GARANT:** Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

Speciell förnickling.

**Med förslutningsbara kylkanalhål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| utkragningslängd A-mått    | 80 mm         |
| Utvändig-Ø D               | 48 mm         |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 16 mm         |
| Reservspännskruv nr 309900 | 16            |
| fäste                      | HSK-A100 kort |

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm                       | ISO 12164-1                       |
| Hållare norm                       | DIN 69882-4                       |
| Hållare norm                       | DIN 69893                         |
| Form                               | A                                 |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup> |
| Rundgångsnoggrannhet               | ≤ 3 µm                            |
| Bearbetningsstrategi               | HSC                               |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                               |
| Produktslag                        | Weldonhållare                     |

---

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm | 309900 16 |
|---|-----------|