

**Garant****ER-hylschuckar Form ADB, förnicklad, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	300515 32
GTIN	4045197945839
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

**GARANT –**

- lugn gång tack vare hårdbearbetade skaft och finbalansering G2,5 / 25000 varv/minut.
- optimalt korrosionsskydd genom förnicklade ytor.
- högsta möjliga spännkraft och noggrannhet med hjälp av GARANT precisionsspännmutter.

Speciell förnickling.

**GARANT –**

- Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.
- Uppborrad genomgång.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tättningsbrickor), tättningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 2 - 20 mm  
utkragningenslängd A-mått: 70 mm  
Utvändig-Ø D: 50 mm  
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 32  
Reservmutter HOLEX nr 309580: 32

## Teknisk beskrivning

spännvidd	2 - 20 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	32
Reservmutter HOLEX nr 309580	32
För ER-spännhylsor	32
utkragningenslängd A-mått	70 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	2-20 mm
fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 32

309680 32