


Garant**Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, förnicklade., SK 40 kort,
Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300120 6
GTIN	4045197945679
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:****GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med förslutningsbara kylkanalhål.

Speciell förnickling.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	6 mm
Reservspännskruv nr 309900	6
Utvändig-Ø D	25 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	förlutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 6 mm	309900 6
--	----------