

**Garant****ER-hylschuckar Form ADB, förnicklad, SK 40 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	300515 25
GTIN	4045197945822
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.

**GARANT –**

- lugn gång tack vare hårbearbetade skaft och finbalansering G2,5 / 25000 varv/minut.
- optimalt korrosionsskydd genom förnicklade ytor.
- högsta möjliga spännkraft och noggrannhet med hjälp av GARANT precisionsspännmutter.

Speciell förnickling.

**GARANT –**

- Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut
- Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).
- Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.
- Uppborrad genomgång.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispannhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901 – 309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625 – 309645 (för nr 309615).

Bearbetningsstrategi: HSC

spännvidd: 1 - 16 mm  
 utkragningenslängd A-mått: 70 mm  
 Utvändig-Ø D: 42 mm  
 High Speed-reservmutter GARANT nr 309610: 25  
 Reservmutter HOLEX nr 309580: 25

## Teknisk beskrivning

utkragningenslängd A-mått	70 mm
Reservmutter HOLEX nr 309580	25
Utvändig-Ø D	42 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610	25
För ER-spännhylsor	25
spännvidd	1 - 16 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	1-16 mm
fäste	SK 40 A = 70
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

## Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25

309680 25