


Garant**ER-hylschuckar förnicklad, HSK-A 100 lång, för ER-spännhylsstorlek: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	305486 25
GTIN	4045197945785
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

- **Alla skaft hårbearbetade (god balans!)**
- **Uppborrad genomgång (utan ställskruv).**
- **Bearbetade HSK-funktionsytor.**

Förnicklad för att förhindra korrosion.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i ER-spännhylsor enligt DIN 6499 – form A och B.

leveransinnehåll:

Inklusive belagda High-Speed-hylsmuttrar.

Specialtillbehör:

Kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890, ER-spänntänger nr 308881 – 309434, ER-chucknyckel nr 309680 resp. 613300.

Teknisk beskrivning

För ER-spännhylsor	25
utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
spännvidd	1 - 16 mm

fäste	HSK-A 100 lång
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-6
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Balluffchiphål	ja
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

ER-chucknyckel för ER-hylschuckar 25

309680 25