


Garant**Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, förnicklade., SK 40 kort,
Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300120 12 |
| GTIN | 4045197945709 |
| Artikelklass | 31A |

Beskrivning**Utförande:****GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Med förslutningsbara kylkanalhål.

Speciell förnickling.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|------------|
| Reservspännskruv nr 309900 | 12 |
| utkragningenslängd A-mått | 50 mm |
| Utvändig-Ø D | 42 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 12 mm |
| fäste | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Kylkanalborrhål | förlutningsbar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 12 mm | 309900 12 |
|---|-----------|