

**Garant****Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, förnicklade., SK 40 kort,  
Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300120 20
GTIN	4045197945723
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:****GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Med förslutningsbara kylkanalhål.**

Speciell förnickling.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Reservspännskruv nr 309900	20
Utvändig-Ø D	52 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
utkragningenslängd A-mått	63 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm	309900 20
---	-----------