

Garant**Ändfräsdorn High-Performance vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 300, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 306693 16 |
| GTIN | 4045197945877 |
| Artikelklass | 31H |

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.

Fördel:

SM-kärnan som har anpassats speciellt för fästet möjliggör optimala bearbetningsresultat även vid längre utstick.

- Tidsbesparing tack vare maximala bearbetningsparametrar.
- Lugn gång och därmed perfekt ytresultat.
- Kostnadsbesparingar tack vare ökad livslängd hos verktyget.
- Maskinspindeln skyddas mot vibrationer.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

OBS!:

Balanseringsklass G 6,3 beroende av det maximala arbetsvarvtalet.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------|-------|
| Dorndiameter d ₁ | 16 mm |
| Utvändig-Ø D | 38 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Frässpindellängd L ₄ | 17 mm |
| utkragningslängd A-mått | 300 mm |
| max. varvtal n _{max} | 5000 min ⁻¹ |
| Spännhylsa D ₁ | 16 mm |
| fäste | HSK-A 63 A = 300 |
| Norm | DIN 6357 |
| Hållare norm | DIN 69882-3 |
| Hållare norm | DIN 69893 |
| Hållare norm | ISO 12164-1 |
| Form | A |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Svängning | dämpad |
| Produktslag | Ändfräsdorn |