

Garant

Ändfräsdorn High-Performance vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål, HSK-A 100 A = 200, Dorndiameter d1: 27mm

**Beställningsdata**

Ordernummer	306697 27
GTIN	4045197946010
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.

Fördel:

SM-kärnan som har anpassats speciellt för fästet möjliggör optimala bearbetningsresultat även vid längre utstick.

- Tidsbesparing tack vare maximala bearbetningsparametrar.
- Lugn gång och därmed perfekt ytresultat.
- Kostnadsbesparingar tack vare ökad livslängd hos verktyget.
- Maskinspindelns skyddas mot vibrationer.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

OBS!:

Balanseringsklass G 6,3 beroende av det maximala arbetsvarvtalet.

Teknisk beskrivning

Frässpindellängd L ₄	21 mm
utkragningslängd A-mått	200 mm

Dorndiameter d_1	27 mm
Utvändig- \emptyset D	58 mm
max. varvtal n_{\max}	8000 min^{-1}
Spännhylsa D_1	27 mm
fäste	HSK-A 100 A = 200
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 5 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn