

Garant**Hållare för profildrivare VDI Ø d = 12 mm, Skaftfäste typ: VDI40****Beställningsdata**

Ordernummer	293030 VDI40
GTIN	4045197946164
Artikelklass	29K

Beskrivning**Passar till:**

CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

OBS!:

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv-Ø.**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

Teknisk beskrivning

L	83 mm
Ø D ₂	83 mm
Ø D ₁	58 mm
Skafttyp	VDI 40
Ø d	12 mm
Hållarstorlek	VDI40

Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm	293006 16
Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm	293006 8
Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm	293006 12
Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm	293006 5