

Garant**Ändfräsdorn High-Performance vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål, SK 50 A = 200, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301103 27
GTIN	4045197946218
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

Fördel:

SM-kärnan som har anpassats speciellt för fästet möjliggör optimala bearbetningsresultat även vid längre utstick.

- Tidsbesparing tack vare maximala bearbetningsparametrar.
- Lugn gång och därmed perfekt ytresultat.
- Kostnadsbesparingar tack vare ökad livslängd hos verktyget.
- Maskinspindeln skyddas mot vibrationer.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv och medbringare.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

OBS!:

Balanseringsklass G 6,3 beroende av det maximala arbetsvarvtalet.
Andra storlekar vid förfrågan.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	200 mm
Dorndiameter d ₁	27 mm
Frässpindellängd L ₄	21 mm

Datablad

max. varvtal $n_{\max}$	8000 min ⁻¹
Utvändig-Ø D	58 mm
Spännhylsa D ₁	27 mm
fäste	SK 50 A = 200
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Ändfräsdorn