

Garant**Hållare för profildrivare VDI Ø d = 16 mm, Skaftfäste typ: VDI40****Beställningsdata**

Ordernummer	293033 VDI40
GTIN	4045197946188
Artikelklass	29K

Beskrivning**Passar till:**

CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

OBS!:

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv-Ø.**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

Teknisk beskrivning

Ø D ₁	58 mm
L	83 mm
Ø D ₂	83 mm
Skafttyp	VDI 40
Hållarstorlek	VDI40
Invändig	nej

Produktslag

Spår- och profilfogverktyg

Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm

293006 8

Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm

293006 12

Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm

293006 16

Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm

293006 5