

**Garant****Ändfräsdorn High-Performance vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål, SK 50 A = 300, Dorndiameter d1: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301104 27
GTIN	4045197946249
Artikelklass	31H

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med RFID/Balluffchip-hål.
- Förstorad anliggningsyta vid kragen.

**Fördel:**

SM-kärnan som har anpassats speciellt för fästet möjliggör optimala bearbetningsresultat även vid längre utstick.

- Tidsbesparing tack vare maximala bearbetningsparametrar.
- Lugn gång och därmed perfekt ytresultat.
- Kostnadsbesparingar tack vare ökad livslängd hos verktyget.
- Maskinspindeln skyddas mot vibrationer.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600–308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnycklar nr 309840. Fräsåtdragningskruvar nr 309860; 309861.

**OBS!:**

Balanseringsklass G 6,3 beroende av det maximala arbetsvarvtalet.

Andra storlekar vid förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

max. varvtal $n_{\max}$	5000 $\text{min}^{-1}$
utkragningslängd A-mått	300 mm

Frässpindellängd $L_4$	21 mm
Dorndiameter $d_1$	27 mm
Utvändig- $\emptyset$ D	58 mm
Spännhylsa $D_1$	27 mm
fäste	SK 50 A = 300
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 8000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 5 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn