

**Garant****Hållare för profildrivare metrisk  $\varnothing d = 16$  mm, Skaftdiameter DS: MK4mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	293026 MK4
GTIN	4045197946126
Artikelklass	29K

## Beskrivning

**Passar till:**

CNC- och konventionella maskiner.

**Specialtillbehör:**

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

Medbringare för MK-skaft kan beställas under nr 293008 i storlekarnas MK2, MK3 och MK4.

**OBS!:**

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv- $\varnothing$ .**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

## Teknisk beskrivning

Skaftlängd $L_s$	109 mm
L	76 mm
Skafttyp	MK4
$\varnothing D$	58 mm
$\varnothing d$	16 mm

Hållarstorlek	MK4
Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilogverktyg

### Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm	293006 12
Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm	293006 8
Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm	293006 16
Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm	293006 5