

**Garant**

**Ändfräsdorn High-Performance vibrationsdämpad, cylindrisk, med kylkanalhål, HSK-A 100 A = 300, Dorndiameter d1: 27mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	306698 27
GTIN	4045197946041
Artikelklass	31H

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Med Balluff/RFID-chip-hål.
- Förstorad kraganläggningsyta.

**Fördel:**

SM-kärnan som har anpassats speciellt för fästet möjliggör optimala bearbetningsresultat även vid längre utstick.

- Tidsbesparing tack vare maximala bearbetningsparametrar.
- Lugn gång och därmed perfekt ytresultat.
- Kostnadsbesparingar tack vare ökad livslängd hos verktyget.
- Maskinspindeln skyddas mot vibrationer.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv och medbringare.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840; kylmedelsrör nr 309880.

**OBS!:**

Balanseringsklass G 6,3 beroende av det maximala arbetsvarvtalet.

**Teknisk beskrivning**

Dorndiameter d <sub>1</sub>	27 mm
utkragningslängd A-mått	300 mm

Frässpindellängd $L_4$	21 mm
Utvändig- $\emptyset$ D	58 mm
max. varvtal $n_{\max}$	6000 $\text{min}^{-1}$
Spännhylsa $D_1$	27 mm
fäste	HSK-A 100 A = 300
Norm	DIN 6357
Hållare norm	DIN 69882-3
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 5 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Svängning	dämpad
Produktslag	Ändfräsdorn