

Garant**Hållare för profildrivare VDI Ø d = 12 mm, Skaftfäste typ: VDI25****Beställningsdata**

Ordernummer	293030 VDI25
GTIN	4045197946140
Artikelklass	29K

Beskrivning**Passar till:**

CNC-maskiner.

Specialtillbehör:

Positioneringshjälp (nr 293000) och insexnyckel (nr 293006).

OBS!:

- **Obs! Använd alltid lämplig kolv-Ø.**
- **Andra skaftanslutningar på begäran.**

Teknisk beskrivning

L	64 mm
Ø D ₂	58 mm
Ø D ₁	44 mm
Skafttyp	VDI 25
Ø d	12 mm
Hållarstorlek	VDI25

Invändig	nej
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg

Tillbehör

Nyckellåsning för hållardiameter 5 mm	293006 5
Nyckellåsning för hållardiameter 16 mm	293006 16
Nyckellåsning för hållardiameter 8 mm	293006 8
Nyckellåsning för hållardiameter 12 mm	293006 12