

Garant**Sexkantdrivare metrisk Ø d = 16 mm, TiN, sexkant: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 293046 12 |
| GTIN | 4045197946690 |
| Artikelklass | 29L |

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|-----------------------|
| L | 20 mm |
| nyckelvidd | 12 mm |
| Skärmaterial | HSS |
| Tolerans | + 0,16 till + 0,19 mm |

| | |
|----------------|----------------------------|
| Profil | sexkant |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Beläggning | TiN |
| Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |