

Garant**Fyrkantdrivare metrisk Ø d = 12 mm, TiN, Fyrkant: 9mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293053 9
GTIN	4045197947048
Artikelklass	29L

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Tillverkning av fyrkantprofiler > 9 mm rekommenderas bara i lättspånade material (högre materialavverkning).

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	9 mm
L	20 mm
Skärmaterial	HSS

Tolerans	+ 0,14 till + 0,17 mm
Profil	Fyrkant
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilmogverktyg