

Garant**Fyrkantdrivare metrisk $\varnothing d = 16$ mm, TiN, Fyrkant: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	293056 8
GTIN	4045197947154
Artikelklass	29L

Beskrivning**Utförande:**

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler **i ett enda moment.**

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020 – 293079.

OBS!:

- **Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.**
- **Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.**

Tillverkning av fyrkantprofiler > 9 mm rekommenderas bara i lättspånade material (högre materialavverkning).

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	8 mm
L	15,5 mm
Skärmaterial	HSS

Tolerans	+ 0,14 till + 0,17 mm
Profil	Fyrkant
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Beläggning	TiN
Produktslag	Spår- och profilmogverktyg