



Excenter-spännklämma, gängaM: M16



Beställningsdata

Ordernummer	370005 M16
GTIN	4046368503360
Artikelklass	37M

Beskrivning

Utförande:

- Litet platsbehov, därigenom få störande kanter.
- Uppspänning av valfritt formade arbetsstycken.

Sexkantmässingbricka med stålexcenterskruv.

leveransinnehåll:

1 st stålskruv, 1 st klämbricka.

OBS!:

Vid klämma M 10 behövs insexnyckel strl. 7!

Teknisk beskrivning

max. åtdragningsmoment	88 Nm
Skivhöjd H	12,7 mm
gängaM	M16
insexkantskiva SW ₁	12 mm
Gänglängd L	27 mm
Spännkraft	27 kN
Excenterväg S ₁	2,5 mm
Sexkantsskiva SW	30 mm
dim A	15 mm

Produktslag

Excenter-spännklämma